

TXZZ8HT



MANUALE D'USO

Grazie per avere acquistato un prodotto ZZIPP.

Leggere attentamente quanto riportato in questo manuale per comprendere il funzionamento dell'apparecchio e utilizzarlo nel migliore dei modi.

Conservare in luogo sicuro queste istruzioni in modo da poterle riutilizzare all'occorrenza.

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

99 Canali UHF

Range di frequeza 638-668MHz


Display informativo per singolo ricevitore

Circuito di squelch per aumentare l'efficienza e la linearità

Capsula dinamica cardioide per un suono più chiaro

Costruzione efficiente e a basso consumo energetico

TRASMETTITORE (GELATO)



- 1) Display LCD
- 2) Indicatore di accensione:

VERDE pronto all'uso

ROSSO microfono in mute

- 3) Interruttore di accensione/mute
- 4) Finestra infrarossi per il settaggio della frequenza

SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE


Una coppia di batterie alkaline da 1.5V garantiscono un funzionamento di 8 ore circa. Sostituire le batterie quando sul display lampeggia il simbolo della batteria. di seguito le percentuali di carica:



ASSOCIAZIONE DELLA FREQUENZA



Premere i tasti SU e GIU' per impostare la frequenza



Premere set per accoppiare la frequenza



Una pressione lunga del pulsante SET blocca le funzioni del ricevitore (lock position), un altra pressione lunga sblocca lo stato.

SPECIFICHE DEL SISTEMA

TRASMETTITORE A GELATO

Range di frequenza 638-668MHz

RF power 10mW

Alimentazione 2 x batterie 1.5 tipo AA

Risposta in frequenza 50-20000Hz Input Sensitivity 2.1mV/Pa Consumo 100mA@ 3V

RICEVITORE

Range di frequenza 638-668MHz

Uscita audio +5dBu

Alimentazione 12-18V DC

Consumo 150mA @ 13.5V DC

Sensitivity <-90dBm

SISTEMA

THD <0.1% Signal to noise >96dB

Range di frequenza 638-668MHz

Modulazione DQPSK Larghezza di banda 300KHz Range dinamico >90dB

Audio Sampling 24 bit/48KHz
Sistema di trasmissione PLL Synthesizes

Audio Delay 3ms Audio Encoder PT live

Risposta in frequenza 20-20000Hz

Distanza massima 60m in campo libero



Monacor Italia srl

Sede operativa: Via Silvio Travaglia 14 - 35043 Monselice (PD) Sede legale: Via Serenari 33/g - 40013 Castel Maggiore (BO) tel +39 0429 7841157 - fax +39 0429 783931

www.monacor.it-info@monacor.it

www.zzipp.it